


Hoja de datos del producto 48484

Características

Bob. Cierre Xf 200/250 Vca/Vcc P/ Nw Ext



Principal

| | |
|--------------------------------|---|
| Distancia | MasterPact |
| Gama de producto | Masterpact NW Masterpact NW DC |
| Nombre corto del dispositivo | XF |
| Tipo de producto o componente | Liberación de voltaje |
| Aplicación del dispositivo | Controlar |
| Tipo de bobina de tensión | Bobina de cierre Liberación instantánea de tens |
| Tipo de control | Estándar |
| Tensión de circuito de control | 200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC |
| Modo de montaje del disyuntor | Extraíble |
| Rango de compatibilidad | Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC) |

Complementario

| | |
|-------------------------------|---|
| Umbral de explotación | 0,85-1,1 Un cierre |
| Tiempo respuesta | 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A |
| Potencia retención suministro | 4,5 VA |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 5,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 7,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 11,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 179,000 g |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|