


Hoja de datos del producto 48484

Características

BOBINA DE CIERRE XF 200 250 VCA VCC P/ APARATO FIJO



Principal

Modelo de dispositivo	XF
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NW
Tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	70 ms a 800 A (Masterpact NW) 70 ms a 1000 A (Masterpact NW) 70 ms a 1250 A (Masterpact NW) 70 ms a 1600 A (Masterpact NW) 70 ms a 2000 A (Masterpact NW) 70 ms a 2500 A (Masterpact NW) 70 ms a 3200 A (Masterpact NW) 70 ms a 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 5000 A (Masterpact NW) 80 ms a 6300 A (Masterpact NW)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	179 g
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 ancho	7,5 cm
Paquete 1 Largo	11 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------