



Principal

Modelo de dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Gear motor mechanism MCH ((*))
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact NW disyuntor
Tipo de control	Telemandado
Tensión de circuito de control	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraible

Complementario

Maximum charging time	4 s
Maximum power consumption in VA	180 VA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,864 kg
Paquete 1 Altura	12,6 cm
Paquete 1 ancho	13 cm
Paquete 1 Largo	22,9 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------