



### Principal

Modelo de dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Gear motor mechanism MCH ((*))
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact NW disyuntor
Tipo de control	Telemandado
Tensión de circuito de control	100...130 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraible

### Complementario

Maximum charging time	4 s
Maximum power consumption in VA	180 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,867 kg
Paquete 1 Altura	12,7 cm
Paquete 1 ancho	13,1 cm
Paquete 1 Largo	22,9 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------