



Principal

Gama de producto	INF32 INF100...160 INF40 INF63 INF200...800
Gama	FuPact
Nombre Corto del Dispositivo	contacto auxiliar
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Conexión
Rango de compatibilidad	Fupact (Fupact INF40) seccionador fusible
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Composición contactos de señal	1 NO
[Ith] Intensidad térmica convencional	16 A

Complementario

Tipo de montaje	Lado izquierdo
Output contact breaking capacity	AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 6 A a 24 V CC AC-15: 2 A a "660/690 V" CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A a 380/415 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 250 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,1 A a 380/415 V CC DC-12: 0,1 A a 440 V CC DC-12: 0,4 A a "220/240 V" CC DC-12: 0,4 A a 250 V CC DC-12: 1,1 A a 110 V CC DC-12: 2 A a 48 V CC
Carga mínima	10 mA a 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Conforme con REaCh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------