

# Hoja de datos del producto 49610

## Características

## Auxiliar 1Na Para Fupact Inf40/160



### Principal

Gama de producto	INF40 INF32 INF63 INF100...160 INF200...800
Gama	FuPact
Nombre Corto del Dispositivo	contacto auxiliar
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Conexión
Rango de compatibilidad	Fupact (Fupact INF40) seccionador fusible
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Composición contactos de señal	1 NC
[Ith] Intensidad térmica convencional	16 A

### Complementario

Tipo de montaje	Lado izquierdo
Output contact breaking capacity	AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 6 A a 24 V CC AC-15: 2 A a "660/690 V" CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A a 380/415 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 250 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,1 A a 380/415 V CC DC-12: 0,1 A a 440 V CC DC-12: 0,4 A a "220/240 V" CC DC-12: 0,4 A a 250 V CC DC-12: 1,1 A a 110 V CC DC-12: 2 A a 48 V CC
Carga mínima	10 mA a 24 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	10 g

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Conforme con REaCh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------