

Hoja de datos del producto 59656

Características

Conector tipo tornillo 6 pines CCA626 para serie Sepam 40



Principal

Tipo de accesorio/ componente	Conector
Gama de producto	Sepam serie 48 Sepam serie 40
Nombre Corto del Dispositivo	CCA626

Complementario

Conexión	Conector tornillo 6 pin(s) 1 cable(s) 0,2...2,5 mm ² sin extremidad de cable Conector tornillo 6 pin(s) 1 cable(s) 1,5...2 mm ² con Conector tornillo 6 pin(s) 2 cable(s) 0,2...1 mm ² sin extremidad de cable
Longitud de pelado de cable	8...10 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	2,600 cm
Paquete 1 Longitud	4,000 cm
Paquete 1 Peso	12,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	8,200 cm
Paquete 2 Ancho	11,700 cm
Paquete 2 Longitud	13,700 cm
Paquete 2 Peso	665,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	450
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,300 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

