

Hoja de datos del producto 9001K1L1

Características

Illuminated push button, Harmony 9001K, metal, plastic guard flush, without cap, 30mm, spring return, 110...120V



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Cabeza p/ botón pulsador iluminado
Nombre Corto del Dispositivo	K
Información agregada del operador	Protector de plástico

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luces	A través del transformador
Tipo y composición de contactos	Sin bloque de contactos
Intensidad asignada de empleo (Ie)	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Color de tapa/operario o lente	Sin tapa
[Us] Tensión de alimentación	110...120 V
Suministro del bloque de luces	Mediante transformador integral
Perfil del operador	Empotrado
Tipo de operador	Retorno de resorte
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA LR 25490 clase 3211 03 NEMA Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	235,868 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.