



Principal

Rango de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Bloque de luz
Modelo de dispositivo	9001K
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luces	Direct via integral resistance

Complementario

Peso del producto	0,05 kg
Fuente de luz	Incandescente
Tensión de alimentación	120 V AC/DC

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 JIS C 4520
Certificados de producto	NEMA UL 508
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Class II conforming to IEC 61140
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforming to IEC 60068-2-27

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.