



### Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Modelo de dispositivo	9001K

### Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Tipo de lente	Domed plastic
Color de tapa/operario o lente	Blanco
Fuente de luz	Blanco LED
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luces	Direct 120 V AC/DC
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> conforming to IEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
Forma de cabezal de tornillo	Con ranuras transversales
Forma de la cabeza de tornillo	Cross slotted
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Tensión asignada de aislamiento	250 V (pollution degree 2) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	IEC 60947-1 2,5 kV
Protección contra cortocircuito	10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1
Fuente de luz	LED de alta luminosidad
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
Anchura global CAD	54 mm
Altura global CAD	70 mm
Fondo global CAD	42 mm
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V AC/DC
Peso del producto	0,134 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo

## Entorno

Normas	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificados de producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	149,686 g
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 ancho	9,144 cm
Paquete 1 Largo	4,826 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------