



Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Modelo de dispositivo	K

Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Tipo de lente	Domed plastic
Color de tapa/operario o lente	Amarillo
Fuente de luz	Yellow LED
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luces	Direct 120 V
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Round
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V AC/DC
Modo de funcionamiento	Normal
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Certificados de producto	CSA LR25490 clase 3211 03 CE Archivo listado UL E42259 CCN NKCR
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.