

Hoja de datos del producto 9001KR1YH13

Características

Push-button, Harmony 9001K, metal, flush, yellow, 30mm, spring return, 1 C/O



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Pulsador
Nombre Corto del Dispositivo	K
Información agregada del operador	Protector metálico

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Sem
Suministro del bloque de luces	Sin suministro
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Intensidad asignada de empleo (Ie)	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de tapa/operario o lente	Amarillo
Perfil del operador	Empotrado
Tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de Producto	NEMA CE Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 clase 3211 03
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	131,542 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.