



Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador
Modelo de dispositivo	K
Tipo de operario	Retorno de resorte
Perfil de operador	Verde saliente
Información agregada del operador	Sin guardia

Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	sin
Fuente de luz	Sin
Suministro del bloque de luces	Sin suministro
Tipo de contactos y composición	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Intensidad asignada de empleo (Ie)	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Certificados de producto	NEMA CSA LR 25490 clase 3211 03 CE Archivo listado UL E42259 CCN NKCR
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.