



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador
Nombre corto del dispositivo	K
Tipo de operario	Retorno de resorte
Perfil de operario	Rojo redondo Ø 35 mm
Información agregada del operario	Snap-in plastic

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	sem
Fuente de luz	Sem
Suministro del bloque de luces	Sin suministro
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Intensidad asignada de empleo (Ie)	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de tapa/operario o lente	Rojo
Perfil del operario	Redondo Ø 35 mm
Tipo de operario	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de producto	CSA LR 25490 clase 3211 03 NEMA CE Archivo listado UL E42259 CCN NKCR
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	9,144 cm
Paquete 1 Longitud	4,572 cm
Paquete 1 Peso	136,078 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.