



### Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador
Modelo de dispositivo	K
Información agregada del operador	Protección completa de plástico

### Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Sin
Suministro del bloque de luces	Without supply
Tipo de contactos y composición	2 NA + 2 NC
Intensidad asignada de empleo (Ie)	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

### Entorno

Certificados de producto	NEMA Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR 25490 clase 3211 03
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.