



Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Modelo de dispositivo	K
Tipo de operario	mantenido
Perfil de operador	Negro maneta largo

Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	2 posiciones
Tipo de contactos y composición	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a IEC 60947-1
Compatibilidad del producto	9001KA1 lateral 2
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificados de producto	Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CSA LR24590 clase 3211 03 CE

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.