

Hoja de datos del producto

Características

9001KS11K1H13

Selector switch, Harmony 9001K, metal, key switch, key active left, 30mm, key E10, 2 positions, Cam E, stay put, 1 C/O pos 2



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Selector
Nombre Corto del Dispositivo	K
Tipo de operario	mantenido
Perfil de operador	Negro Perilla operada por llave

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	2 posiciones
Número de tecla	E10
Posición de retirada de tecla	Izquierda
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a IEC 60947-1
Presentación del dispositivo	Producto completo
Perfil del operador	Interruptor de llave
Tipo de operador	Sostenido
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	5

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificaciones de Producto	Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 clase 3211 03

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	199,581 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.