



### Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Modelo de dispositivo	K
Tipo de operario	mantenido
Perfil de operador	Negro Perilla operada por llave

### Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	2 posiciones
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1
Presentación del dispositivo	Producto completo

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificados de producto	Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 clase 3211 03

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.