

# Hoja de datos del producto

## Características

# 9001KS11K3H13

Selector switch, Harmony 9001K, metal, key switch, key active right left, 30mm, key E10, 2 positions, Cam E, stay put, 1 CO



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Selector
Nombre Corto del Dispositivo	K
Tipo de operario	mantenido
Perfil de operador	Negro Perilla operada por llave

### Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	2 posiciones
Número de tecla	E10
Posición de retirada de tecla	Izquierda y derecha
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1
Presentación del dispositivo	Producto completo
Perfil del operador	Interruptor de llave
Tipo de operador	Sostenido
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	5

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificaciones de Producto	Archivo listado UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR24590 clase 3211 03

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,43 cm
Paquete 1 Ancho	6,096 cm
Paquete 1 Longitud	5,08 cm
Paquete 1 Peso	213,188 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.