

# Hoja de datos del producto 9001KS43FB

## Características Selector Switch Operator

### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Cabezal para selector
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Tipo de operario	Sostenido
Perfil de operador	Negro maneta largo

### Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0,172 kg
Forma del cabezal de unidad de	Octagonal
Información posición operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque de contactos
Endurancia mecánica	500000 Ciclos
Compatibilidad del producto	9001KA1 lateral 1
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Color de tapa/operario o lente	Negro
Perfil del operador	Maneta largo
Tipo de operador	Sostenido
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	3




### Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Estándares	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852
Certificaciones de Producto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,700 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm
Paquete 1 Peso	117,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,012 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 <a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------