

# Hoja de datos del producto

## Características

# 9001KS43FBH13

Selector switch, Harmony 9001K, metal, long handle, black, 30mm, 3 positions, stay put, 1 C/O



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre corto del dispositivo	K
Tipo de operario	Sostenido
Perfil de operador	Negro maneta largo

### Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Información de posición del operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1
Compatibilidad del producto	9001KA1 lateral 2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de tapa/operario o lente	Negro
Perfil del operador	Maneta largo
Tipo de operador	Sostenido
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	3

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificaciones De Producto	Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 clase 3211 03

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 Ancho	4,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	152,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,62 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.