

Hoja de datos del producto 9001KS53BH13

Características

Selector switch, Harmony 9001K, metal, standard handle, black, 30mm, 3 positions, return both sides to center, 1 C/O



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre corto del dispositivo	K
Tipo de operario	A centro Retorno de resorte
Perfil de operador	Negro perilla estándar

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a IEC 60947-1
Compatibilidad del producto	9001KA1 lateral 2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de tapa/operario o lente	Negro
Perfil del operador	Mango estándar
Tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm
Retorno	Ambos lados al centro
Perfil de leva	3

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificaciones de producto	CSA LR24590 clase 3211 03 Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,903 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	32,774 cm
Paquete 1 Peso	149,686 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.