

Hoja de datos del producto 9001KS88B

Características

Selector switch head, Harmony 9001K, metal, standard handle, black, 30mm, 4 positions, stay put



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabezal para selector
Nombre corto del dispositivo	K
Tipo de operario	Sostenido
Perfil de operador	Negro perilla estándar

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Información de posición del operador	4 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque de contactos
Compatibilidad del producto	9001KA1 Lado 1 o 2
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Color de tapa/operario o lente	Negro
Perfil del operador	Mango estándar
Tipo de operador	Sostenido
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	8

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificaciones De Producto	Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 clase 3211 03

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,112 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	5,334 cm
Paquete 1 Peso	154,221 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.