

Hoja de datos del producto

Características

9001KYSS1

Empty enclosure control station, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, stainless steel, 1 cut-out, 30mm



Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Gama de producto | Harmony 9001SK Harmony 9001K |
| Tipo de producto o componente | Carcasa vacía |
| Nombre corto del dispositivo | 9001K |
| Número de corte | 1 recorte |
| Entrada de cable | 1 entrada variable para extractor 3/4" |

Complementario

| | |
|----------------------|---|
| Destino del producto | Para unidades de señalización y control Ø 30 mm |
| Material | Acero inoxidable. |
| Peso del producto | 1,06 kg |

Entorno

| | |
|--|--|
| Tratamiento de protección | TH |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C |
| Categoría de sobretensión | II conforme a IEC 61140 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 14,224 cm |
| Paquete 1 Ancho | 13,97 cm |
| Paquete 1 Longitud | 16,256 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,08 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | Doboz |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 7,097 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |