Hoja de datos del producto
Características

9001KYSS1
Empty enclosure control station, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, stainless steel, 1 cut out, 30mm

Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Carcasa vacía
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Número de corte	1 recorte
Entrada de cable	1 entrada variable para extractor 3/4"

Complementario

Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 30 mm
Material	Acero inoxid.
Peso del producto	1,06 kg

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
Categoría de sobretensión	II conforme a IEC 61140
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,224 cm
Paquete 1 Ancho	13,97 cm
Paquete 1 Longitud	16,256 cm
Paquete 1 Peso	1,08 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,097 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Hoja de datos del producto 9001KYSS1
Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una carcasa de 3 orificios. Consulte las características del producto para obtener el número de orificios



(1) Rosca de conducto extraíble: 3/4".

a		G	
mm	in	mm	in
133	5,24	117	4,61