

Hoja de datos del producto 9001KYSS3

Características

Empty enclosure control station, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, stainless steel, 3 cut-outs, 30mm



Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Carcasa vacía
Nombre corto del dispositivo	9001K
Número de corte	3 interruptores
Entrada de cable	1 entrada variable para extractor 3/4"

Complementario

Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 30 mm
Material	Acero inoxidable.
Peso del producto	1,715 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	II conforme a IEC 61140
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,7 cm
Paquete 1 Ancho	13,208 cm
Paquete 1 Longitud	29,21 cm
Paquete 1 Peso	1,742 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS

 [Sí](#)

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)
