Hoja de datos del producto
Características

9001SK1L38LGGH13

Illuminated push-button, Harmony 9001SK, plastic, plastic guard flush, green, 30mm, spring return, LED green, 120V, 1 C/O

Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	9001SK
Tipo de operario	Retorno de resorte
Perfil de operador	Verde Empotrado
Información agregada del operador	Protector de plástico
Suministro del bloque de luces	Directo

Complementario

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V c.a./c.c.
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a EN/IEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m conforme a EN/IEC 60947-1
Forma de cabezal de tornillo	Con ranuras transversales
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Intensidad asignada de empleo (Ie)	0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
Tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento de contacto	Estándar
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartuchos conforme a EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	0,1 KA a 240 V DC-13, 7200 VA 12 KA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA a 125 V DC-13, 7200 VA 30 KA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA a 120 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 250 V DC-13, 7200 VA
Capacidad corte nominal	1,2 KA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA a 480 V AC-15, 720 VA 3 KA a 240 V AC-15, 720 VA 6 KA a 120 V AC-15, 720 VA 0,1 KA a 240 V DC-13 0,27 KA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Peso del producto	0,181 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de tapa/operario o lente	Verde

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

[Us] Tensión de alimentación	120 V
Color fuente de luz	Verde
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Empotrado

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 UL 508
Certificaciones de Producto	NEMA[RETURN]UL 508
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,129 cm
Paquete 1 Ancho	6,35 cm
Paquete 1 Longitud	40,968 cm
Paquete 1 Peso	127,006 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.