

# Hoja de datos del producto

## Características

# 9007AA1

## Limit switch lever, 9007, Snap arm c +options



### Principal

Gama de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	9007C
Cabezal asociado	9007T10 9007A 9007C 9007T5 9007N 9007B
Producto completo asociado	9007C 9007AW
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Zinc fundido palanca de rodillo de retorno de resorte longitud: 22,35 mm - defset: - -
Tipo de rodillo	1 acero outside roller diámetro: 16,00 mm - ancho: 6,35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg


### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Características ambientales	Entorno estándar

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,462 cm
Paquete 1 Ancho	17,78 cm
Paquete 1 Longitud	19,304 cm
Paquete 1 Peso	45,359 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,8 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE