

Hoja de datos del producto 9007B19

Características

Limit switch lever, 9007, arm t+ft+options



Principal

Rango de producto	9007
Nombre de serie	Deber severo
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	9007T / FT
Cabezal asociado	9007AS9 9007NS9 9007CS9 9007T10S9 9007BS9 9007T5S9
Producto completo asociado	9007FT 9007T 9007C..S9
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Zinc fundido palanca de rodillo de retorno de resorte longitud: 127,00 mm - defset: - rodillo convertible
Tipo de rodillo	1 acero rodillo exterior (convertible) diámetro: 19,05 mm - ancho: 6,35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-23...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-23...85 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.