



### Principal

Gama de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	9007C
Cabezal asociado	9007T5 9007N 9007A 9007T10 9007B 9007C
Producto completo asociado	9007C 9007AW
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Zinc fundido palanca de rodillo de retorno de resorte longitud: 35,05 mm - defset: - -
Tipo de rodillo	1 acero outside roller diámetro: 16,00 mm - ancho: 6,35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Características ambientales	Entorno estándar

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,524 cm
Paquete 1 Ancho	2,286 cm
Paquete 1 Longitud	5,08 cm
Paquete 1 Peso	45,359 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,468 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------