

# Hoja de datos del producto 9007BA1

## Características

## Límite Interruptor Palanca Brazo C + Opciones



### Principal

Rango de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	9007C
Cabezal asociado	9007T5 9007N 9007A 9007T10 9007B 9007C
Producto completo asociado	9007C 9007AW
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Zinc fundido palanca de rodillo de retorno de resorte longitud: 35,05 mm - defset: - -
Tipo de rodillo	1 acero outside roller diámetro: 16,00 mm - ancho: 6,35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	45,359 g
Paquete 1 Altura	1,524 cm
Paquete 1 ancho	2,286 cm
Paquete 1 Largo	5,08 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	2,468 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------