

Hoja de datos del producto 9007DA1

Características

Limit switch lever, 9007, arm 21/2in c



Principal

Gama de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	9007C
Cabezal asociado	9007A 9007N 9007T5 9007B 9007C 9007T10
Producto completo asociado	9007AW 9007C
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Zinc fundido palanca de rodillo de retorno de resorte longitud: 63,50 mm - defset: - -
Tipo de rodillo	1 acero outside roller diámetro: 16,00 mm - ancho: 6,35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,524 cm
Paquete 1 Ancho	2,54 cm
Paquete 1 Longitud	8,128 cm
Paquete 1 Peso	45,359 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,8 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas