

# Hoja de datos del producto 9007DA1

## Características

## Limit switch lever, 9007, arm 21/2in c



### Principal

Rango de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	9007C
Cabezal asociado	9007A 9007N 9007T5 9007B 9007C 9007T10
Producto completo asociado	9007AW 9007C
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Cast zinc spring return roller lever length: 63.50 mm - offset: - -
Tipo de rodillo	1 steel outside roller diameter: 16.00 mm - width: 6.35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.