

Hoja de datos del producto 9007KA1

Características

Limit switch lever, 9007, arm aw+c +options



Principal

Gama de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	9007C
Cabezal asociado	9007C 9007B 9007T10 9007A 9007N 9007T5
Producto completo asociado	9007AW 9007C
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Zinc fundido palanca de rodillo de retorno de resorte longitud: 50,80 mm - defset: 0.44 in -
Tipo de rodillo	1 acero outside roller diámetro: 16,00 mm - ancho: 6,35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,286 cm
Paquete 1 Ancho	3,048 cm
Paquete 1 Longitud	7,112 cm
Paquete 1 Peso	45,359 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.