

# Hoja de datos del producto

## Características

# 9007T10

## Limit switch head, 9007, c



### Principal

Gama de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de producto o componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre corto del dispositivo	9007C
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	9007C2
Palanca asociada	9007C
Cuerpo asociado	9007C
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Spring return neutral position without operating lever zinc -
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones
Apertura positiva	Sin

### Complementario

Miembros transversales	Posición neutral
Accionamiento de interruptor	Desde la izquierda y la derecha CW y CCW
Peso del producto	0,57 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Características ambientales	Entorno estándar

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,355 cm
Paquete 1 Ancho	7,62 cm
Paquete 1 Longitud	49,161 cm
Paquete 1 Peso	566,991 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>