

Hoja de datos del producto 9999SX8

Características

NEMA Motor Starter and contactor, Type S, auxiliary contact, 1 NO/1 NC isolated contact, external, field convertible



Principal

Gama de producto	U.motion
Tipo de Producto o Componente	Soporte de contacto auxiliar
Destino del producto	Contactor starter

Complementario

Tamaño NEMA	3 4 00 1 6 2 5 7 0
Composición contacto auxiliar	1 NA + 1 NC
Tensión asignada de empleo	<= 600 V CA 50/60 Hz
Capacidad corte nominal	6 A a 120 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 3 A a 240 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 10 A a <= 600 V CA para resistivo circuito de control conforme a UL 508
Altura	38,10 mm
Ancho	76,20 mm
Profundidad	114,30 mm
Peso del producto	0,14 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]Reconocido por UL[RETURN]Registrado por UL
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,81 cm
Paquete 1 Ancho	7,62 cm
Paquete 1 Longitud	11,938 cm
Paquete 1 Peso	140,614 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,24 cm
Paquete 2 Ancho	17,272 cm
Paquete 2 Longitud	20,32 cm
Paquete 2 Peso	1,361 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China