

# Hoja de datos del producto A9A26924

## Características

## Contacto Auxiliar de Estado iOF Acti9 para iC60/iID



### Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	Contacto OC
Modelo de dispositivo	iOF
Composición contactos de señal	1 C/A
Corriente nominal	6 A: 240 V CA - 50/60 Hz 3 A: 415 V CA - 50/60 Hz 2 A: 48 V corriente continua 1,5 A: 60 V corriente continua 1 A: 130 V corriente continua 6 A: 24 V corriente continua
Pasos de 9 mm	1

### complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Terminal único Acti 9 iC60 Acti 9 iID40 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
Tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Alto	86 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Pesos del producto	32 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flexible Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	10 mm
Par de apriete	1 N.m

### Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	43,0 g
Paquete 1 Altura	7,8 cm
Paquete 1 ancho	2,0 cm
Paquete 1 Largo	9,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	563,4 g
Paquete 2 Altura	10,06 cm
Paquete 2 Ancho	23,49 cm
Paquete 2 Largo	8,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	6,5 kg
Paquete 3 Altura	26,5 cm
Paquete 3 Ancho	28,8 cm
Paquete 3 Largo	38,0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------