

Hoja de datos del producto A9A26924

Características

"Contacto auxiliar iOF abierto/cerrado Acti9 para iC60/iID"



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto OC
Nombre Corto del Dispositivo	iOF
Composición contactos de señal	1 C/A
Corriente nominal	AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tipo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Altura	86 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	32 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - flexible Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,800 cm
Paquete 1 Ancho	2,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,200 cm
Paquete 1 Peso	40,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,200 cm
Paquete 2 Peso	570,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,350 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------