



Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	OC doble o contacto de falla
Modelo de dispositivo	iOF/SD+OF
Composición contactos de señal	2 C/A
Corriente nominal	1 A: 130 V corriente continua 1,5 A: 60 V corriente continua 2 A: 48 V corriente continua 6 A: 24 V corriente continua 3 A: 415 V CA - 50/60 Hz 6 A: 240 V CA - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Terminal único Acti 9 iC60 Acti 9 iID40 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iC40
Tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Señalizaciones frontales	Indicador mecánico
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	NO
Alto	90 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Pesos del producto	43 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija (top and bottom) 2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal de abrazadera de fija (top and bottom) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula Terminal de abrazadera de fija (top and bottom) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - flexible Terminal de abrazadera de fija (top and bottom) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido
Longitud de pelado de cable	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	54,0 g
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 ancho	2,4 cm
Paquete 1 Largo	9,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	728,0 g
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	10,0 cm
Paquete 2 Largo	27,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	7,968 kg
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Largo	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------