



### Principal

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Range of product                   | Acti9  |
| Tipo de producto o componente      | Liberación de disparo de derivación con contacto OC  |
| Nombre corto del dispositivo       | iMX+OF   |
| Composición contactos de señal     | 1 C/A  |
| Intensidad asignada de empleo (Ie) | AC-12: 6 A a 12 V CA 50 Hz<br>AC-12: 6 A a 24 V CA 50 Hz<br>DC-12: 6 A a 12 V CC<br>DC-12: 6 A a 24 V CC |
| Tensión de circuito de control     | 12...24 V CA 50/60 Hz<br>12...24 V CC  |
| Pasos de 9 mm                      | 2  |

### Complementario

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Rango de compatibilidad        | Acti 9 (Acti 9 iC65)<br>Acti 9 (Acti 9 ARA)<br>Acti 9 (Acti 9 iDPN Vigi)<br>Acti 9 (Acti9 iID40)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)<br>Acti 9 (Acti 9 RCA)<br>Acti 9 (Acti 9 iDPN (versión China))<br>Acti 9 (Acti9 iC60) disyuntor miniatura de terminales dobles<br>Acti 9 (Acti 9 iC40)    |
| Señalización local             | Indicador de acción  |
| Tipo de montaje                | Clip-on  |
| Soporte de montaje             | Carril DIN   |
| Compatibilidad de juego de bar | Superior: Sí   |
| Ancho                          | 18 mm  |
| Color                          | Blanco   |
| Conexiones - terminales        | Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexible con<br>Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 6 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 4 mm <sup>2</sup> - flexible |
| Par de apriete                 | 1 N.m  |
| Código de compatibilidad       | IMX+OF   |

### Entorno

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Normas                                 | EN/IEC 60947-5-1              |
| Tropicalización                        | 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Humedad relativa                       | 95 % a 55 °C                  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...50 °C                   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                   |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 7,7 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 8 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,5 cm |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Peso                     | 82 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 8,5 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 10 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,5 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 713 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 72       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 6,898 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium  |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración De REACh</a>  |
| Conforme con REACh sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>  |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>   |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|