



### Principal

Tipo de producto o componente	Base enchufable
Nombre corto del dispositivo	Base de conexión
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Color	Blanco

### Complementario

Número de polos	1P
Tipo de montaje	Clip-on
Cantidad por juego	1
Alto	177 mm
Ancho	19 mm
Profundidad	70 mm
Código de compatibilidad	IID IC60 ISW 40 ... 125 ISW-NA

### Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	1,9 cm
Paquete 1 Longitud	17,8 cm
Paquete 1 Peso	129 g
Tipo de unidad de paquete 2	Gyári csomagolás
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	9,7 cm
Paquete 2 Longitud	21,8 cm
Paquete 2 Peso	430 g
Tipo de unidad de paquete 3	Doboz
Número de unidades en el paquete 3	33
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,218 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------