



Principal

Gama de producto	IID ISW 40 ... 125 ISW-NA IC60
Tipo de producto o componente	Mango giratorio
Tipo de accesorio/ componente	Accesorios de control
Color empuñadura	Negro
Estilo montaje empuñadura	Ampliados

Complementario

Tipo de montaje	Extraíble Fijo
Aparato de enclavamiento	Bloqueable en posición O 3 candados máx Candado en posición OFF
Ubicación del maneta giratoria	Frontal Lateral

Entorno

Grado de protección IP	IP55
------------------------	------

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	12,3 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	670,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,872 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	45,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	47,488 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------