



### Principal

Gama de producto	IID ISW 40 ... 125 ISW-NA IC60
Tipo de Producto o Componente	Mango giratorio
Tipo de accesorio/ componente	Accesorios de control
Color empuñadura	Negro
Estilo montaje empuñadura	Ampliados

### Complementario

Tipo de montaje	Extraíble Fijo
Aparato de enclavamiento	Bloqueable en posición O 3 candados máx Candado en posición OFF
Ubicación del maneta giratoria	Frontal Lateral

### Entorno

Grado de Protección IP	IP55
------------------------	------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,3 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	670,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	8,872 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	45,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	47,488 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------