



Principal

Gama	Acti9
Tipo de Producto o Componente	Auxiliar de retardo de tiempo
Nombre Corto del Dispositivo	iATEt
Tensión de circuito de control	24...110 V CC impulso 24...240 V CA 50/60 Hz mantenido

Complementario

Tipo de ajuste	Configuración de tiempo de retraso
Rango de retardo de tiempo	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Corriente máxima de salida	0,2 A sujeción 3 A erupción
Consumo al mantenimiento	5 VA
Tipo de montaje	Fijo, a la izq. de TL o CT
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco
Categoría de sobretensión	III
Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tensión asignada de aislamiento	440 V
Estándares	EN/IEC 60669-2-2
Conexiones - terminales	Conexión salida: clips amarillos Conexión entrada: terminales de tipo túnel 2 cable(s) 2,5 mm ² flexible Conexión entrada: terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1,5 mm ² rígido
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	0,8 N.m
Rango de compatibilidad	Acti9 (Acti9 ICT) Acti9 (Acti9 iTL)
Segmento de Mercado	Pequeños Comercios Residencial
Código de compatibilidad	IATL24

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	2,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	86,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,789 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico y cables sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------