



Principal

Range of product	Acti9
Tipo de Producto o Componente	Extensión para relé de impulso
Nombre Corto del Dispositivo	IETL iTL 32
Aplicación del relé	Control remoto
Número de Polos	1P
Comp. contacto polo	1 NO
Corriente nominal	32 A
Tipo de red	CA

Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	415 V CA 50/60 Hz
Tipo de Control	Palanca de conmutación Mando a distancia
Tipo de señal de control	Impulso
Frecuencia de conmutación	5 operac. conmutación/minuto
Duración mínima del impulso	50 ms
Tipo de control remoto	Pulsador iluminado 3 mA
Señalización local	Indicación encendido/apagado
Tensión de circuito de control	230...240 V CA 50/60 Hz 110 V CC
Potencia entrada de suministro	19 VA
Tipo de montaje	Fijo, en lado dcho de TL
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	2
Altura	60 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	84 mm
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	AC-21: 50000 Ciclos AC-22: 20000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - <= 10 mm ² (**)
Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL
Compatibilidad del producto	ITL 32A

Entorno

Estándares	EN 669-1 EN 669-2-2
Intensidad de ruido	60 dB
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,4 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	120 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	1,021 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9,683 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------