



Principal

Aplicación del Dispositivo	Controlar Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama	Acti9
Nombre del Producto	Reflex iC60
Nombre Corto del Dispositivo	STD1000RL-SAE
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor de control integrado
Número de Polos	3P
Número de polos protegidos	3
Tipo de red	CA
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético
Código de curva de disparo ins	C

Complementario

Corriente nominal	16 A
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Tipo de poder de corte	N
Poder de corte	20 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de Control	Contr. rem. por impulso Control remoto por mando continuo Palanca de conmutación Botón de encendido / apagado
Tipo de señal de control	Mantenido muy bajo voltaje Mantenido Impulso
Señalización local	LED verde: dispositivo ON LED parpadeante: dispositivo disparado LED parpadeante: sobrecalentamiento del dispositivo LED rojo: falla LED parpadeante: dispositivo listo
Tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensión de alimentación	230 V CA a 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	11
Altura	84 mm
Ancho	99 mm
Profundidad	77 mm
Color	Blanco
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Endurancia eléctrica	AC-1: 50000 Ciclos CA 50 Hz

Provisión cierre candado	Cerradura
Descripción opciones bloqueo	Cierre con candado en posición DESACTIVADA
Protección de fugas a tierra	Bloque independiente
Compatibilidad del producto	Con PLC

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	93 % a 40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	689,900 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,130 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos