



### Principal

Aplicación del dispositivo	Controlar Distribución
Distancia	Acti9
Nombre del producto	Reflex iC60
Nombre corto del dispositivo	STD1000RL-SAE
Tipo de producto o componente	Disyuntor de control integrado
Número de polos	4P
Número de polos protegidos	4
Tipo de red	CA
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético
Código de curva de disparo ins	C

### Complementario

Corriente nominal	10 A
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de poder de corte	N
Poder de corte	20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de control	Boton de encendido / apagado Control remoto por mando continuo Palanca de conmutación Contr rem. por impulso
Tipo de señal de control	Mantenido Mantenido muy bajo voltaje Impulso
Señalización local	LED parpadeante: sobrecalentamiento del dispositivo LED rojo: falla LED parpadeante: dispositivo disparado LED verde: dispositivo ON LED parpadeante: dispositivo listo
Tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensión de alimentación	230 V CA a 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	13
Alto	84 mm
Ancho	117 mm
Profundidad	77 mm
Color	Blanco
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Endurancia eléctrica	AC-1: 50000 Ciclos CA 50 Hz

Provisión cierre candado	Cerradura
Descripción opciones bloqueo	Cierre con candado en posición DESACTIVADA
Protección de fugas a tierra	Bloque independiente
Compatibilidad del producto	Con PLC

## Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	93 % a 40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,1 cm
Paquete 1 Ancho	11,3 cm
Paquete 1 Longitud	16,8 cm
Paquete 1 Peso	787,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	11,627 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos