



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Control remoto auxiliar
Modelo de dispositivo	RCA IC60
Composición contactos de señal	1 OF contactos sin tensión
Tensión circuito señalización	Contac. sin volt. 24 ... 230 V 0,01 ... 1 A CA

Complementario

Tipo de control	Mando a distancia impulso y mantenido 230 V CA 50/60 Hz
Corriente de entrada	5 MA impulso 5 mA mantenido
Duración de impulso	> = 200 ms circuito de control
Tiempo respuesta	<500 ms
Tensión de alimentación	230 V CA 50/60 Hz
Consumo de potencia en W	1 W
Tensión asignada de aislamiento	400 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Valor del ajuste	Modo A: reenganche autorizado después del disparo Modo B: reenganche inhibido después del disparo Auto: control remoto autorizado Apagado: control remoto inhibido
Señalizaciones frontales	Parpadeo verde LED: listo para operar Parpadeo naranja LED: no operativo
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	NO
Pasos de 9 mm	7
Alto	93 mm
Ancho	63 mm
Profundidad	75,5 mm
Peso del producto	400 g
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	10000 ciclos
Endurancia mecánica	10000 ciclos
Provisión cierre candado	Cerradura
Longitud de pelado de cable	Alimentación: 10 mm para inferior conexión Entrada: 10 mm para inferior conexión Salida: 8 mm para superior conexión
Par de apriete	Alimentación: 1 N.m Entrada: 1 N.m Salida auxiliar: 0,7 N.m

Rango de compatibilidad	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 IMDU adaptador de voltaje
Compatibilidad del producto	1P + N iC60 2P iC60 1P iC60 1P iCT 2P iCT iMDU

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforme a IEC 60529
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947
Categoría de sobretensión	II
Tropicalización	2
Humedad relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	482 g
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	16,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	14
Paquete 2 Peso	7,192 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------