



### Principal

Range of product	Acti9
Tipo de Producto o Componente	Control remoto auxiliar
Nombre Corto del Dispositivo	RCA iC60
Composición contactos de señal	1 OF contactos sin tensión
Tensión circuito señalización	Contac. sin volt. 24 ... 230 V 0,01 ... 1 A CA

### Complementario

Tipo de control	Mando a distancia impulso y mantenido 230 V CA 50/60 Hz
Corriente de entrada	5 MA impulso 5 mA mantenido
Duración de impulso	> = 200 ms circuito de control
Tiempo respuesta	<500 ms
Tensión de alimentación	230 V CA 50/60 Hz
Consumo de potencia en W	1 W
Tensión asignada de aislamiento	400 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Valor del ajuste	Modo A: reenganche autorizado después del disparo Modo B: reenganche inhibido después del disparo Auto: control remoto autorizado Apagado: control remoto inhibido
Señalizaciones frontales	Parpadeo verde LED: listo para operar Parpadeo naranja LED: no operativo
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	NO
Pasos de 9 mm	7
Altura	93 mm
Ancho	63 mm
Profundidad	75,5 mm
Peso del producto	430 g
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	10000 Ciclos
Endurancia mecánica	10000 Ciclos
Provisión cierre candado	Cerradura
Longitud de pelado de cable	Alimentación: 10 mm para inferior conexión Entrada: 10 mm para inferior conexión Salida: 8 mm para superior conexión
Par de apriete	Salida auxiliar: 0,7 N.m Alimentación auxiliar: 1 N.m Entrada auxiliar: 1 N.m

Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 iC65) Acti 9 iMDU adaptador de voltaje
Compatibilidad del producto	3P o 4P iC60 3P o 4P iC65 iMDU

## Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947
Categoría de sobretensión	II
Tropicalización	2
Humedad relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	16,2 cm
Paquete 1 Peso	484 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7,42 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------