



Principal

Range of product	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 iIL
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto modular
Nombre Corto del Dispositivo	iIL
Tensión de alimentación	110 ... 230 V CA a 50/60 Hz 110...130 V CC

Complementario

Indicator light	1 LED Rojo, vida de servicio 100000 h de eficiencia de iluminación constante (consumida 0,3 W)
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico o asimétrico
Compatibilidad de juego de bar	Superior: ProDis
Pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	69,5 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Conexión	Terminal de tipo túnel 1 cable(s) rígido 0,5 mm ² Terminal de tipo túnel 2 cable(s) rígido 2,5 mm ² Terminal de tipo túnel 1 cable(s) flexible 0,5 mm ² Terminal de tipo túnel 2 cable(s) flexible 2,5 mm ² Terminal de tipo túnel 2 cable(s) flexible con férula 2,5 mm ²
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Estándares	IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP2 IPxx B
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	37,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,000 cm
Paquete 2 Peso	514,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,046 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico y cables sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------